

# kruhový válec

EG-6- -

č. dílu: 11646

FESTO

se zpětnou pružinou



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 25 mm
průměr pístu	6 mm
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - Moderate corrosion stress
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	17 N
typ upevnění	s kontramatící
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	bronz
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	mosaz
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel