

elektromagnetický ventil

JMUH-5/2-D-1C-VI



č. dílu: 119665

FESTO

pro ventilový terminál

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
stavební šířka	42 mm
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	9.5 mm
princip těsnění	měkký
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 3	připojovací deska
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska