

# paralelní konstrukční sada EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

č. dílu: 1210458

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	26.7 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.07 Nm
přenositelný krouticí moment	3 Nm
hmotnost výrobku	1,080 g
kód rozhraní pohonu	D40B
kód rozhraní pro vstup motoru	55A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS