

hadice z plastu PU-9-SW

č. dílu: 12134

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	11.6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	76 mm
vnitřní průměr	9 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.056 kg/m
připojení pneumatiky	pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
barva	černý
tvrdost Shore	A 91 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)