


elektromagnetická cívka MSN1G-24DC-OD

č. dílu: 123060

FESTO

pro stejnosměrné napětí, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
min. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 2,5 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
povolení	c UL us - Recognized (OL)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	80 g
elektrické připojení	3 piny připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	sevřeno s upevňovací svorkou příslušenstvím
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	ocel
materiál vinutí	měď