


# připojovací deska VABS-C8-12XB-QX

č. dílu: 1236027

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	12 mm
max. počet ventilových pozic	1
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.48 ... 0.72 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	1.3 Nm
hmotnost výrobku	15 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 1	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 3	připraveno pro vložku
připojení pneumatiky 5	připraveno pro vložku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	vyztužený PA