


spojka
KSE-40-66-D16-D20
č. dílu: 123848

FESTO

pro DGE



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	16 mm
poloměr upnutí 2	20 mm
velikost	40
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,500 1/min
moment setrvačnosti	42.3 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	17 Nm
hmotnost výrobku	139 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS