


spojka
EAMC-40-66-20-20
č. dílu: 123849

FESTO

pro elektromechanický pohon s krokovým motorem.



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	20 mm
poloměr upnutí 2	20 mm
velikost	40
jmenovitá délka	66 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,500 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	42.3 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	21 Nm
hmotnost výrobku	139 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS