


spojka
EAMC-65-90-25-25
č. dílu: 123853

FESTO

pro DGE



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-----------------------|
| poloměr upnutí 1 | 25 mm |
| poloměr upnutí 2 | 25 mm |
| velikost | 65 |
| jmenovitá délka | 90 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 4,500 1/min |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 417 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 92 Nm |
| hmotnost výrobku | 535 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |