

# připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-32-PT-L

č. dílu: 1247986

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.](#)

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	12 mm
max. počet ventilových pozic	32
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.6 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	5 Nm
hmotnost výrobku	1,982 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4