


# konektor s indikací MFLZ-24DC/AC

č. dílu: 12610

FESTO

se světelnou diodou



## katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	14 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B podle průmyslových standardů (11 mm)
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
frekvence sítě	0 ... 60 Hz
přípustné výkyvy napětí	+/- 15 %
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA6-zesíleno