



pneumatický ventil VLHE-3-3/8

č. dílu: 12909

FESTO

v základní poloze uzavřen,
spínací ventil pro zpoždění náběhu tlaku, samostatná montáž nebo ve
spojení s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady S.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	talířové sedlo
princíp těsnění	měkký
funkce odvětrání	lze škrtit
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,100 l/min
vypínací čas	19.5 ms
spínací čas	8.5 ms
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G3/8
jmenovitá světlost	9 mm