


# adaptační desky

## VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

č. dílu: 1302091  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	60 mm
montážní poloha	libovol.
maximální počet cívek ventilů	26
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,600 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12	1/8 NPT
připojení pneumatiky 1	1 1/2 NPT
připojení pneumatiky 3	1 1/2 NPT
připojení pneumatiky 5	1 1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál desky	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubů	ocel pozinkováno