


Y-spojka s nástrčnými koncovkami QSY-12H

č. dílu: 130632

★ standardní sortiment

s nástrčnou dutinkou.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	7.3 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 14 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 80 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	34 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky, napájecí přívod	nástrčná trubka QS-12
připojení pneumatiky, výstup	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel