


# nástrčné šroubení QSM-B-M7-4-I-20

č. dílu: 130912  
výběhový výrobek

FESTO

vnější závit s vnitřním šestihranem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	2,3 mm
typ těsnění na závitovém dířku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
velikost balení	20
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	2 Nm
hmotnost výrobku	6 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit M7
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 4 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel