


nástrčná spojka QS-B-6-20

č. dílu: 130965
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 3.7 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| velikost balení | 20 |
| konstrukce | princíp push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| hmotnost výrobku | 6.2 g |
| připojení pneumatiky 1 | pro hadici s vnějším průměrem 6 mm |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 6 mm |
| barva uvolňujícího kroužku | modrý |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu pouzdra | PBT |
| informace o materiálu uvolňovacího kroužku | POM |
| informace o materiálu těsnění hadice | NBR |
| informace o materiálu prvku pro upevnění hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |