

# axiální konstrukční sada EAMM-A-D40-57A-S1

č. dílu: 1322183

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	6.5 Nm
hmotnost výrobku	350 g
kód rozhraní pohonu	D40A D40B
kód rozhraní pro vstup motoru	57A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS