



# upínací modul EV-15/40-4

č. dílu: 13289

FESTO

s funkcí návratu do základní polohy



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	4 mm
upínací plocha	15x40
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	2 ... 6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5
okolní teplota	-20 ... 40 °C
hmotnost výrobku	45 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	TPE-U(PU)