

# Cartridge QSPLKG14-6

č. dílu: 132938

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| velikost                                  | Mini  |
| jmenovitá světlost                        | 3.3 mm  |
| typ těsnění na závitovém dřívku:          | O-kroužek   |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| konstrukční tvar                          | tvar L  |
| velikost balení                           | 10  |
| konstrukce                                | princip push-pull   |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.095 ... 1 MPa<br>-0.95 ... 10 bar<br>-13.775 ... 145 psi |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]                 |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný                       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                      |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| okolní teplota                            | -5 ... 60 °C  |
| hmotnost výrobku                          | 3.5 g   |
| typ upevnění                              | upevňovací jehla  |
| připojení pneumatiky 1                    | vložka 14 mm  |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 6 mm                          |
| barva uvolňujícího kroužku                | modrý   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál tělesa                           | zesílený PA   |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM   |
| materiál těsnění hadice                   | NBR   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                               |