


T-šroubení s nástrčnými koncovkami NPQP-T-R18-Q6-FD-P10

č. dílu: 133073

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 3.2 mm |
| konstrukční tvar | tvar T |
| velikost balení | 10 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -20 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 8 g |
| typ upevnění | vnější šestihran OK 12 |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit R1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro hadici s vnějším průměrem 6 mm |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | PP |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |