



vakuová přísavka VASB-40-1/4-PUR-B

č. dílu: 1395691

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání přísavky	13.7 mm
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	40 mm
objem přísavky	11.11 cm ³
účinný průměr přísavky	34.4 mm
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvár přísavky	kulatý, skládaný tvar 1,5 měchu
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 0 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
přidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	60 N
hmotnost výrobku	30 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	G1/4
barva	modrý
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	zinkový tlakový odlitek
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	PUR