


zásuvka MSSD-E

č. dílu: 14098

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, připojovací obrazec pro ventily JMEH, MEH a MOEH.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	8 g
elektrické připojení 1	úhlová zásuvka, čtyřhranný tvar, 3 piny, tvar C
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
šroubení pro kabel	Pg7
průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	zesílený PA
barva tělesa	černý
materiál těsnění	NBR