



# tandemový válec DNUT-100- -PPV-A

č. dílu: 14197

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách  
výběhový typ, k dodání do 2008



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 300 mm
průměr pístu	100 mm
podle normy	ISO 6431
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnější závit
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	0.5 ... 8 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	30 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	8,442 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	8,992 N
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/2
informace o materiálu víka	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel