

# přímočará jednotka SLE-10- -KF-A


č. dílu: 150088

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Středící kolíky nebo dutinky jsou obsaženy v dodávce jednotky. Čidla na SIEN-... mohou být objednána v rámci stavebnice kódem PV, PH, NV nebo NH. Objednávat je lze i jako náhradní díly.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 100 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla pro indukční čidla
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 1 MPa
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	40 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	47 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	160 g
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	8 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	560 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	10 g
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	PA
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel