

kyvný pohon DRQ-40- -180-PPVJ-A

č. dílu: 150181
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Varianta s volitelným úhlem kyvu od 91 do 179 stupňů.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
úhel tlumení	96 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	-4 /+ 5 deg
úhel kyvu	180 deg
tlumení	pneumatické tlumení, nastavitelné
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	2.3 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	9 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.005 kgm ²
hmotnost výrobku	3,220 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)