

časovač PZVT-300-SEC

č. dílu: 150239

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	mechanické počítadlo chodu s pneumatickým pohonem
vypínací tlak	≤ 0.1 bar
provozní tlak	2 ... 6 bar
spínací tlak	≥ 1.6 bar
normální jmenovitý průtok	50 l/min
nastavitelný čas zpoždění	20 ... 300 s
přesnost nastavení	± 6 s
délka mezery pro návrat	≥ 200 ms
opakovatelná přesnost nastavení času	± 3 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP54 s ochranným krytem a čelním rámem dle IEC 60529
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	45 g
typ upevnění	montáž do panelu
připojení pneumatiky	vnitřní závit M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	ABS