

kyvný pohon DRQ-50- -90-PPV-A

č. dílu: 150245
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Varianta s volitelným úhlem kyvu od 0 do 89 stupňů.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
úhel tlumení	84 deg
úhel kyvu	90 deg
tolerance v koncových polohách	6 deg
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	2.6 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	19 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.016 kgm ²
hmotnost výrobku	5,030 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)