


unášec FKP-25/32

č. dílu: 150801

FESTO

pro vyloučení klopných momentů a vyrovnání nesouosostí souběžně vedených zátěží na jezdec přímočarých pohonů DGP a DGE .
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25/32
radiální odchylka +/-	2 mm
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-20 ... 120 °C
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	1,100 N
informace o materiálu čepů	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu vidlice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu třecího dílu	mosaz