


# jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-PK-6-RS-B

č. dílu: 151177

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	PK-6 s převlečnou maticí
připojení pneumatiky 2	G1/4
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	540 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	410 ... 585 l/min
provozní tlak	0.3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
povolení	Germanischer Lloyd
montážní poloha	libovol.
normální průtok ve směru škrcení 6 -> 0 barů	840 l/min
normální průtok ve zpětném směru 6 -> 0 barů	635 ... 910 l/min
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	11 Nm
hmotnost výrobku	45 g
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu regulačního šroubu	mosaz
informace o materiálu kyvného přívodu	zinkový tlakový odlitek