

kyvný pohon DRQ-63- -270-PPVJ-A

č. dílu: 151312
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Varianta s volitelným úhlem kyvu od 181 do 269 stupňů.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
úhel tlumení	65 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	-10 /+11 deg
úhel kyvu	270 deg
tlumení	pneumatické tlumení, nastavitelné
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	0.7 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	37 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.04 kgm ²
hmotnost výrobku	12,200 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/8
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)