

kyvný pohon DRQ-50- -270-PPV-A

č. dílu: 151316
výběhový výrobek

FESTO


pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Varianta s volitelným úhlem kyvu od 181 do 269 stupňů.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
úhel tlumení	84 deg
úhel kyvu	270 deg
tolerance v koncových polohách	6 deg
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	1.5 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	19 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.016 kgm ²
hmotnost výrobku	6,550 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)