


kyvná příruba SNGL-200

č. dílu: 151535

FESTO

vhodné ložiskové těleso LSNG, LSNSG.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| velikost | 200 |
| odpovídá normě | ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -40 ... 90 °C |
| hmotnost výrobku | 3,713 g |
| materiál upevnění | hliníkový tlakový odlitek |
| materiál ložiska | plast |
| materiál šroubů | ocel pozinkováno |