


# jednosměrný škrťací ventil GRLA-1/8-NPT-1/4-B

č. dílu: 151540

FESTO

pro škrťení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení na odvětrání
připojení pneumatiky 2	NPT1/8-27
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C