


# jednosměrný škrticí ventil GRLA-10-UNF-B

č. dílu: 151572

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	10-32 UNF-2B
připojení pneumatiky 2	10-32 UNF-2A
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
jmenovitá světlost	2 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS