



válec se svorníky DNG-6"- -PPV-A-S6

č. dílu: 151582

FESTO

Vychází z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pro bezdotykové snímání koncových poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 0.04 ... 78.74 " |
| průměr pístu | 6" |
| závit na pístnici | UNF1 1/2-12 |
| podle normy | ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| konec pístnice | vnější závit |
| provozní tlak | 8.7 ... 145 Psi |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| okolní teplota | 32 ... 248 °F |
| délka tlumení | 1.57 " |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 2,543 lbf |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 2,712 lbf |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 6.7 oz |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 609 oz |
| připojení pneumatiky | NPT3/4-14 |