


# válec dle norem DNG-3"-2"-PPV-A

č. dílu: 151622

FESTO

Vychází z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pro bezdotykové snímání koncových poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50.8 mm
průměr pístu	80 mm
závit na pístnici	UNF3/4-16
tlumení	oboustranně nastavitelné tlumení (PPV)
odpovídá normě	ISO 6431 VDMA 24562
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	0.6 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
okolní teplota	-20 ... 80 °C
délka tlumení	36 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	2,721 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	3,016 N
připojení pneumatiky	M10