

elektromagnetický ventil



MTH-5/3E-7,0-S-VI

č. dílu: 151703
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilový terminál

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. poloze odvětr.
typ ovládání	elektrický
normální jmenovitý průtok	1,300 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	7 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s příslušenstvím, aretace
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	reversibilní
řídící tlak	4 ... 6 bar
hodnota B	0,23
hodnota C	6,1 l/sbar
vypínací čas	55 ms
spínací čas	25 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska
připojení pneumatiky 2	připojovací deska
připojení pneumatiky 3	připojovací deska
připojení pneumatiky 4	připojovací deska
připojení pneumatiky 5	připojovací deska
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	NBR