


světelné těsnění MV-LD-230

č. dílu: 151716

FESTO

pro elektromagnetické ventily MV.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
hmotnost výrobku	1.6 g
elektrické připojení	čtyřhranný tvar, MSV dle DIN EN 175301-803 tvar B
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
napěťová pevnost	2.5 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
jmenovitý výkon světelného těsnění	0.33 W
připustné výkyvy napětí	+/- 10 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
stupeň znečištění	3
informace o materiálu pouzdra	TPE-U(PU)