


# zásuvka rychlospojky KDMS6-3/8-A

č. dílu: 151777

FESTO

samočinně uzavíratelné, pro bezpečnostní rychlospojky dle ISO 4414



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	10 mm
ukazatel tlaku	optický
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,917 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	21.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 15 %
hmotnost výrobku	170 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/8