


zásuvka rychlospojky KDMS6-1/2-A

č. dílu: 151778

FESTO

samočinně uzavíratelné, pro bezpečnostní rychlospojky dle ISO 4414



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	13 mm
ukazatel tlaku	optický
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,935 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	32.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	175 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2