



ruční otočný ventil HSO-4/3-1/8-B

č. dílu: 151843

FESTO

Ventil 4/3 s ruční pákou, střední poloha pod tlakem.
výběhový typ, k dodání do 2006
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem. Přívod vakua na 3 (R).



katalogový list

parametr	hodnota
normální jmenovitý průtok	700 l/min
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
provozní tlak	-0,95 ... 10 bar
konstrukce	otočné šoupě
jmenovitá světlost	6 mm
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
ovládací moment	1 Nm
hmotnost výrobku	120 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	plast