



přímočarý pohon DGO-32- -PPV-A-B

č. dílu: 15225

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, s magnetickou spojkou.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,500 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
princíp unášeče	magnetický přenos síly
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.4 ... 7 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
délka tlumení	20 mm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	483 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	483 N
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	6 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2,400 g
připojení pneumatiky	G1/8
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel