


přímočarý pohon DGO-1/2"- -P-A-B

č. dílu: 15227

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístnice, s magnetickou spojkou.

Old part no. 13003431



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.04 ... 157 "
průměr pístu	1/2"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
vedení	kluzné vedení
provozní tlak	2 ... 7 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	68 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	68 N
připojení pneumatiky	10-32 UNF-2B