


přímočarý pohon DGO-5/8"- -PPV-A-B

č. dílu: 15228

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístnice, s magnetickou spojkou.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.04 ... 157 "
průměr pístu	5/8"
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
vedení	kluzné vedení
princíp unášeče	magnetický přenos síly
provozní tlak	1.7 ... 7 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 60 °C
délka tlumení	14 mm
připojení pneumatiky	10-32 UNF-2B