

# hadice z plastu PUN-12X2-SI

č. dílu: 152589

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, šroubení CN a CK, z polyuretanu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin).



## katalogový list

| parametr                             | hodnota   |
|--------------------------------------|---|
| vnější průměr                        | 12 mm   |
| poloměr ohybu relevantní průtoku     | 62 mm   |
| vnitřní průměr                       | 8 mm  |
| min. poloměr ohybu                   | 33 mm   |
| návod k použití                      | TPE-U na bázi esterů<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| vlastnosti hadice                    | Suitable for energy chains  |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 0.7 MPa<br>-0.95 ... 7 bar<br>-13.775 ... 101.5 psi  |
| provozní tlak závislý na teplotě     | -0.095 ... 1 MPa<br>-0.95 ... 10 bar<br>-13.775 ... 145 psi   |
| povolení                             | TÜV   |
| certifikát vydavatele                | B 013277 0506 00  |
| provozní médium                      | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| test materiálu na propálení          | UL94 HB   |
| shoda ohledně LABS                   | VDMA24364-B2-L  |
| okolní teplota                       | -35 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku dle délky           | 0.0767 kg/m   |
| připojení pneumatiky                 | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 12 mm   |
| barva                                | stříbrný  |
| tvrdost Shore                        | D 52 +/-3   |
| upozornění k materiálu               | ve shodě s RoHS   |
| materiál hadice                      | TPE-U(PU)   |