


skládaná přísavka VASB-125-3/8-PUR

č. dílu: 152610

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7 mm
průměr přísavky	125 mm
účinný průměr přísavky	105 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	606 N
upevňovací závit	G3/8
upevnění přísavky	G3/8
připojení vakua	G3/8
tvrdost Shore	62
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)