

# hadice z plastu PAN-4X0,75-SI

č. dílu: 152697

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, šroubení CN a CK, z polyamidu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin).



## katalogový list

| parametr                         | hodnota   |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr                    | 4 mm  |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 18 mm   |
| vnitřní průměr                   | 2,9 mm  |
| min. poloměr ohybu               | 12 mm   |
| vlastnosti hadice                | Suitable for energy chains  |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 ... 1.5 MPa<br>-0.95 ... 15 bar<br>-13.775 ... 217.5 psi   |
| povolení                         | TÜV   |
| klasifikace Maritime             | viz certifikát  |
| certifikát vydavatele            | B 013277 0506 00  |
| provozní médium                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]  |
| shoda ohledně LABS               | VDMA24364-B2-L  |
| okolní teplota                   | -30 ... 80 °C   |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.006 kg/m  |
| připojení pneumatiky             | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 4 mm<br>pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm s maticí<br>pro nátrubek s vnitřním průměrem 3 mm |
| barva                            | stříbrný  |
| tvrdost Shore                    | D 55 +/-3   |
| upozornění k materiálu           | ve shodě s RoHS   |
| materiál hadice                  | TPE-A   |