

hadice z plastu PU-1/4-B-BL

č. dílu: 15276

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|------------------|
| vnější průměr | 6.35 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 22 mm |
| vnitřní průměr | 4 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 10 bar |
| okolní teplota | -30 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.024 kg/m |
| barva | modrý |