

# odpouštění kondenzátu WA-2

č. dílu: 152810

FESTO

automatic.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	mechanick.
montážní poloha	svisle +/- 5°
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	plně automaticky, mechanicky, vně
měřená veličina	plný stav
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v základ. pol. otevř.
provozní tlak	1.5 ... 14 bar
provozní médium	voda
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	92 g
typ upevnění	instalace vedení
připojení odpouštění kondenzátu	PK-4
připojení pneumatiky	M9
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni