

# zpětný ventil H-QS-4

č. dílu: 153462

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| funkce ventilu                            | zpětný ventil   |
| připojení pneumatiky 1                    | QS-4  |
| připojení pneumatiky 2                    | QS-4  |
| typ upevnění                              | instalace vedení  |
| normální jmenovitý průtok                 | 136 l/min   |
| provozní tlak                             | -1 ... 10 bar   |
| okolní teplota                            | 0 ... 60 °C   |
| materiál tělesa                           | eloxovaný hliník  |
| barva tělesa                              | černý   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]                           |
| min. diferenciální tlak, otevření         | 0.1 bar   |
| min. diferenciální tlak, uzavření         | 0.2 bar   |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| hmotnost výrobku                          | 5.3 g   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |